

Artikelnummer:
70910

EAN-Nummer:
4000870709108

Name

Function YourLED Magnetic Switch 12V DC max.60W Weiß Kunststoff

Hersteller
Paulmann

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	nv
Dimmbar	Nein
Farbe	Weiß
Gewicht brutto	48 g
Gewicht netto	33 g
Lebensdauer	30.000 h
Max. Leistung	max. 60 W
Material	Kunststoff
Montageort Empfehlung	Universal
Sensoren	Magnetkontakt
Spannung	DC 12 V
mit Steckverbinder	mit Steckverbinder
Stromstärke	5000 mA
Technik	Zubehör ohne Leuchtmittel



Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0,0 s
------------	-------

Texte

Katalogname	Magnetic Switch
-------------	-----------------

No ENERGY

Paulmann

709.10



EU-VO 874/2012

Art. 1