

Artikelnummer:
79902

EAN-Nummer:
4000870799024



Name

Lento BLE Pendelleuchte LED 1x_W TunW Chrom matt 230V Aluminium/Kunststoff

Hersteller **Paulmann**

Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Nennlichtstrom	1.800 lm
Anzahl Bestückung	1x
Farbtemperatur Bereich	2.700 - 6.000 K
Entspricht Glühlampe	210 W
Lebensdauer	30000 h
Bestückung	43 W
Bestückung	incl. 1x43 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



Abmessungen

Gewicht netto	1.528 g
Verpackungsmaße BxHxL	15 x 105 x 9 cm
Pendellänge	6,7-150 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 25 x B: 1.000 x T: 35 mm



Technische Daten

Funkreichweite	10 m
Spannung	230 V
Dimmbar	Ja

Artikelinfo

EAN	4000870799024
Garantie	5 Jahre
Interner Code	799.02
Material	Aluminium & Kunststoff
Farbe	Chrom matt
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann