



46541100 Philips Meranti 3er Spot max. 3x35W GU10, schwarz, ohne Leuchtmittel

Schwenkbarer Leuchtenkopf, hochwertige und langlebige Materialien, modernes und zeitloses Design, hochwertiges LED-Licht, einfach auszuwechselndes Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hochwertige Materialien für eine formschöne Spotfamilie und passend zu Ihrem Wohnraum. Die beweglichen Spotköpfe lassen die gewünschte Fläche wunderbar im besten Licht erscheinen. Die Leuchten haben kein Leuchtmittel integriert, so dass je nach Vorliebe die passende Lampe mit GU10 Sockel und bis zu einer maximalen Leistung von 35W pro Lichtpunkt verwendet werden kann.

Technische Daten

Max. Wattage	3 x max. 35W
Sockel	GU10 exkl.
Schutzklasse	I
Schutzart	
Volt	220-240
Lumen	Abhaengig vom eingesetzten Leuchtmittel
Kelvin	Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel

Codes

EAN Artikel	8719514465411
Bestellnummer (EOC)	46541100
10NC	9290032541

Artikeldaten

Flammenanzahl

Mengen

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	15,5	8	47,4
Verpackung in cm (H/B/T)	14	52	12

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	schwarz

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	500
Artikel mit Verpackung / kg	0.634

Energieeffizienz

Kategorie	N/A
-----------	-----

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 17.07.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.