

**26568400 Vynce SR PD SQ 1.5W 27K BL 06 - 39,99 EUR**

Solarleuchte mit Tageslichtsensor fuer schoene Lichteffekte und dem passenden Licht am richtigen Ort ganz ohne Stromverbrauch.

Die Philips Solar Sockelleuchte Vynce in eckiger Form mit Erdspieß besticht durch ein hocheffizientes Solarpanel und integriertem Tageslichtsensor. Dadurch kann die Leuchte auch bei wenig Sonnenschein genügend Energie speichern, um bis zu 8 Stunden ausreichend Helligkeit zu spenden. Warmweisses Licht und eine robuste Bauweise mit anti-UV Beschichtung sorgen für gute Beleuchtung bei allen Witterungsbedingungen. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	1.5W
Ersatzwattage	
Sockel	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	III
Lebensdauer	15000
Volt	3,3
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	2700
Kelvin	15000
Schalthäufigkeit	80
RA-Wert	

Dimmbarkeit

Dimmbar	nein
Dimmefekt	Non-Dim

Service

2 Jahre gesetzl.
Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz

Energieeffizienz

Kategorie

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	EUR
Schweiz:	CHF

Codes

EAN Artikel	8720169265684
EAN Verpackungseinheit	8720169265691
Bestellnummer (EOC)	872016926568400
Interne Nr. Signify (GPC)	929004066401

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	481
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 2886
Palette (brutto)/kg	163,53

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	72
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	288

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	54,00	10,50	13,50
Verpackung in cm (H/B/T)	20,60	11,70	8,20
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	23,4	25,2	26,5
Palette in cm (H/B/T)	109,00	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	94051000
Herkunftsland	CN

