



26945300 Spore GardenLink GR KIT BL 24V 06

Niedervolt Leuchte im 3er Set inkl. Netzteil und 5m Verlängerungskabel. Einfache Montage und Erweiterung mit passenden 24V Gardenlink Leuchten und Zubehör.

Die Philips Spore Bodeneinbauspots gehören zum Gardenlink Niedervoltsystem 24V für den Aussenbereich. Im Starterset sind 3 Bodenspots, 1 Netzgerät und 5m Verlängerungskabel enthalten für eine einfache und sichere Installation zuhause. Ganz einfach Leuchten platzieren und Kabel nach Wunsch verlegen, mittels Twist&Lock Stecker verbinden und anschliessen und das warmweisse Licht im Garten geniessen. Der edelstahlfarbene Spore Spot mit 80 Lumen enthält zwei Kabelabzweigungen für den Anschluss weiterer kompatibler 24V Niedervolt Leuchten, Verlängerungskabel, Tageslichtsensor oder Netzteil.

Technische Daten		Codes	
Technologie		EAN Artikel	8720169269453
Eingangswattage	3x1W		
Ersatzwattage		Bestellnummer (EOC)	872016926945300
Sockel	Fest verbaute LED	10NC	9290040727
Lichtfarbe	N/A		
Lebensdauer	20000	Gewichte	
Volt	220-240V Netzteil, 24V		
Startzeit	< 0,5	Artikelgewicht / g netto	0
Lumen		Artikel mit Verpackung / g	0
Kelvin	2700		
Schalthäufigkeit	15000		
RA-Wert	80		
Dimmbarkeit		Mengen	
Dimmbar	nein	Kleinste Bestellmenge	1
Dimmeffekt	Non-Dim	Anzahl Packs pro VPE	1
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung		
Design/Materialausführ.		Verpackungsmaße	
Material	Aluminium	Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4,00 6,40 4,00
Grundfarbe	Schwarz	Verpackung in cm (H/B/T)	24,70 15,20 15,20
Energieeffizienz		Verschiedenes	
Kategorie		Typ	