



29937500 Philips Rover Badezimmerleuchte 5W, 2700K, 450 Lumen, IP44, rund, gold

Elegante Badezimmerleuchte mit IP44 Schutz und eleganter Gold-Optik aus Metall. Verschiedene Formen und Längen erhältlich und einfache Montage mit Clickfix Aufhängung in der Leuchte. Warmweisse Philips Lichtqualität mit integrierten LED. Die Philips Rover Spiegellampe ist eine hochwertige Leuchte, speziell für das Badezimmer konzipiert. Sie ist in runder oder eckiger Ausführung erhältlich und dank ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP44) die ideale Wahl. Die einfache Montage ist garantiert. Mit bis zu 900 Lumen sorgt sie für perfekte Beleuchtung im Bad.

| Technische Daten | | Codes | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| Max. Wattage | 5 | EAN Artikel | 8720169299375 |
| Sockel | Fest verbaute LED | Bestellnummer (EOC) | 29937500 |
| Schutzklasse | I | 10NC | 9290041055 |
| Schutzart | | | |
| Volt | 220-240 | | |
| Lumen | 450 | | |
| Kelvin | 2700 | | |
| Artikeldaten | | Mengen | |
| Flammenanzahl | | | |
| Service | | Verpackungsmaße | |
| Garantie | | Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 5,00 44,20 7,20 |
| 2 Jahre gesetzl. Gewährleistung | | Verpackung in cm (H/B/T) | 4,60 9,00 7,00 |
| Design/Materialausführ. | | Gewichte | |
| Material | Kunststoff | Artikelgewicht / g netto | 280 |
| Grundfarbe | gold | Artikel mit Verpackung / kg | 0.423 |
| Energieeffizienz | | Verschiedenes | |
| Kategorie | D | Typ | N/A |
| | | Kabellänge | Keine Angabe |
| | | Höhenverstellbar | Nein |



Ausstellungsdatum: 18.07.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.