



29959700 Philips Sleet 2er Spot max. 2x25W E14, schwarz, ohne Leuchtmittel

Schwenkbarer Leuchtenkopf, hochwertige und langlebige Materialien, modernes und zeitloses Design, einfache Clickfix Montage, einfach auszuwechselndes Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hochwertige Materialien für eine formschöne Spotfamilie und passend zu Ihrem Wohnraum. Die beweglichen Spotköpfe lassen die gewünschte Fläche wunderbar im besten Licht erscheinen. Die Leuchten haben kein Leuchtmittel integriert, so dass ein Philips E14 Tropfen Leuchtmittel, bis zu einer maximalen Leistung von maximal 25W pro Lichtpunkt verwendet werden kann. Die Montage gelingt besonders einfach mit der Clickfix Aufhängung in der Leuchte.

Technische Daten

Max. Wattage	2 x max. 25W
Sockel	E14 exkl.
Schutzklasse	I
Schutzart	
Volt	220-240
Lumen	
Kelvin	Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel

Codes

EAN Artikel	8720169299597
Bestellnummer (EOC)	29959700
10NC	9290041066

Artikeldaten

Flammenanzahl

Mengen

Service

Garantie 2 Jahre gesetzl.
Gewährleistung

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	12,2	26	13,4
Verpackung in cm (H/B/T)	25,00	15,4	12,00

Design/Materialausführ.

Material Metall
Grundfarbe schwarz

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	616
Artikel mit Verpackung / kg	0.793

Energieeffizienz

Kategorie N/A

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 10.06.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.