



30029300 Philips Rover Badezimmerleuchte 10W, 2700K, 900 Lumen, IP44, eckig, schwarz

Elegante Badezimmerleuchte mit IP44 Schutz und dezenter schwarzer Optik aus Metall. Verschiedene Formen und Längen erhältlich und einfache Montage mit Clickfix Aufhängung in der Leuchte. Warmweisse Philips Lichtqualität mit integrierten LED. Die Philips Rover Spiegellampe ist eine hochwertige Leuchte, speziell für das Badezimmer konzipiert. Sie ist in runder oder eckiger Ausführung erhältlich und dank ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP44) die ideale Wahl. Die einfache Montage ist garantiert. Mit bis zu 900 Lumen sorgt sie für perfekte Beleuchtung im Bad.

Technische Daten

Max. Wattage	10
Sockel	Fest verbaute LED
Schutzklasse	I
Schutzart	
Volt	220-240
Lumen	900
Kelvin	2700

Codes

EAN Artikel	8720169300293
Bestellnummer (EOC)	30029300
10NC	9290041101

Artikeldaten

Flammenanzahl

Mengen

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,00	62,80	5,20
Verpackung in cm (H/B/T)	6,40	6,60	6,60

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	schwarz

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	630
Artikel mit Verpackung / kg	0.789

Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

Verschiedenes

Typ	N/A
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 18.07.2024
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.