



30105400 Philips Pebblo Ultra-Efficient Deckenleuchte 10W, SceneSwitch, 2700K, 1850 Lumen, weiss

Ultra effizientes LED Modul mit 50000 Stunden Lebensdauer und Philips Eyecomfort Lichtqualität. SceneSwitch Helligkeitssteuerung mit herkömmlichem Wandschalter in drei Stufen. Dekorativer goldener Innenrand. Die Philips Pebblo ist eine ultra-effiziente Deckenleuchte, die mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden aufwartet und im Vergleich zu herkömmlichen LED-Leuchten bis zu 50% Energie einspart. In den eleganten Farbvarianten schwarz-gold und weiß-gold setzt diese Leuchte stilvolle Akzente in jedem Raum. Die Lichtfarbe von 2700 Kelvin verleiht dabei ein angenehmes, warmes Licht, das sich über den herkömmlichen Wandschalter in drei Stufen mit Speicherfunktion für unterschiedliche Vorlieben regeln lässt (SceneSwitch Technologie).

Technische Daten

Max. Wattage	10
Sockel	Fest verbaute LED
Schutzklasse	II
Schutzart	
Volt	220-240
Lumen	
Kelvin	2700

Artikeldaten

Flammenanzahl

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8720169301054
Bestellnummer (EOC)	30105400
10NC	9290041166

Mengen

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	32	32	5,3
Verpackung in cm (H/B/T)	35,2	35,2	6,8

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	660
Artikel mit Verpackung / kg	1.02

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 10.06.2024
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.