



30137500 Philips Hanno Deckenleuchte 24W, SceneSwitch, 2700K, 2700 Lumen, weiss-gold

Elegante Deckenleuchte mit goldenem Innenrand, warmweisser Lichtfarbe und SceneSwitch Helligkeitssteuerung in drei Stufen über den herkömmlichen Wandschalter.

Die dekorative Philips Hanno Deckenleuchte mit goldenem Innenrand bietet eine Lebensdauer von 20.000 Stunden bei grosser Helligkeit für eine gute Raumausleuchtung. Die Lichtfarbe von 2700K verleiht dabei ein angenehmes, warmes Licht, das sich über den herkömmlichen Wandschalter in drei Helligkeitsstufen mit Speicherfunktion für unterschiedliche Vorlieben regeln lässt (SceneSwitch Technologie).

Technische Daten

Max. Wattage	24
Sockel	Fest verbaute LED
Schutzklasse	I
Schutzart	
Volt	220-240
Lumen	
Kelvin	2700

Codes

EAN Artikel	8720169301375
Bestellnummer (EOC)	30137500
10NC	9290041160

Artikeldaten

Flammenanzahl

Mengen

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	------------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	38,4	38,4	6,6
Verpackung in cm (H/B/T)	47	46,5	8,7

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	weiss-gold

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	820
Artikel mit Verpackung / kg	1.54

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 10.06.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.