



**23023100 Philips Hue 4.2W GU10 2P**

2 Erweiterungslampen, Steuerung über Bluetooth und Bridge, entspanntes warmweißes Licht (2.700K), passend in jede Leuchte mit GU10 Lampenfassung

**Technische Daten**

Max. Wattage	8,4
Socket	GU10
Schutzklasse	N/A
Schutzart	N/A
Volt	220-240
Lumen	400
Kelvin	2200-6500

**Codes**

EAN Artikel	8720169230231
Bestellnummer (EOC)	23023100
10NC	9290036669

**Artikeldaten**

Flammenanzahl	2
---------------	---

**Service**

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,00	5,70	5,00
Verpackung in cm (H/B/T)	17,40	7,20	7,20

**Design/Materialausführ.**

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Weiss
Dimmeffekt	Stufenlos dimmbar

**Gewichte**

Artikelgewicht / kg netto	0,05
Artikel mit Verpackung / kg	0,08

**Energieeffizienz**

Kategorie	E
-----------	---

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein



Ausstellungsdatum: 05.06.2024  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.