



26396300 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 - 9,99 EUR

Drei Lichtstimmungen ohne Dimmer, Steuerung über regulären Lichtschalter, wärmer werdendes Licht, integrierte Memory-Funktion, einfach auszuwechseln, extra-warmweiss, hochwertige Verarbeitung

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7.5
Ersatzwattage	60-30-16
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	806-320-150
Kelvin	2700/2500/2200
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	ja, in 3 Stufen
Dimmefekt	3 Lichtstimmungen

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,06 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8719514263963
EAN Verpackungseinheit	8719514263970
Bestellnummer (EOC)	871951426396300
Interne Nr. Signify (GPC)	929002445558

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	74
Artikel mit Verpackung / g	98
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	235,752

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	8
Anzahl Lagen pro Palette	168
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	1344

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,4	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	13,7	7,3	27,3
Palette in cm (H/B/T)			

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	85395000
Herkunftsland	CN



Ausstellungsdatum: 01.07.2020

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.



8 7 1 9 5 1 4 2 6 3 9 6 3