

## Produktdatenblatt

**PHILIPS**



### 26396300 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Drei Lichtstimmungen ohne Dimmer, Steuerung über regulären Lichtschalter, wärmer werdendes Licht, integrierte Memory-Funktion, einfach auszuwechseln, extra-warmweiss, hochwertige Verarbeitung

#### Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7,5
Ersatzwattage	60-30-16
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806-320-150
Kelvin	2700/2500/2200
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

#### Dimmbarkeit

Dimmbar	ja, in 3 Stufen
Dimmeffekt	3 Lichtstimmungen

#### Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

#### Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

#### Codes

EAN Artikel	8719514263963
Bestellnummer (EOC)	871951426396300

#### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	74
Artikel mit Verpackung / g	164

#### Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

#### Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,4	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

#### Verschiedenes

Typ	A60
-----	-----

signify

Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.