



## 26673500 LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 3SRT6

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

### Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	8,5
Ersatzwattage	75
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	1055
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

### Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

### Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	------------------------------------

### Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

### Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

### Codes

EAN Artikel	8719514266735
Bestellnummer (EOC)	871951426673500

### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	60
Artikel mit Verpackung / g	227

### Mengen

Kleinste Bestellmenge	3
Anzahl Packs pro VPE	

### Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,4	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,9	21,6	7,6

### Verschiedenes

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 08.06.2020

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.