

**76201800 LED classic 40W A60 E27 CW CL ND 1PF/10**

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideale Kombination aus vertrauter Glühlampenoptik, hochwertigem Glasdesign und neutralweissen Licht

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	4,3
Ersatzwattage	40
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	540
Kelvin	4000
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

**Service****Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8718699762018
Bestellnummer (EOC)	871869976201800

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	74
Artikel mit Verpackung / g	111

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	10
Anzahl Packs pro VPE	10

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,6	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

**Verschiedenes**

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.