



**76229200 LED classic 60W E14 WW P45 CL ND RFSRT4**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Silber verspiegelte Kolbenkuppe fuer ein angenehmes, blendfreies Licht, Ideal fuer den Einsatz in offenen Leuchten, Hohe Farbwiedergabe und sofortiges Licht beim Einschalten, Elegantes Design und hochwertige Materialien

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	60
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8718699762292
Bestellnummer (EOC)	871869976229200

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	51

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8	4,5	4,5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

**Verschiedenes**

Typ	P45
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.