

**76243800 LED classic 15W E27 WW A60 FR ND SRT4**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Vereint die vertrauten Formen einer herkömmlichen Glühlampe mit gemütlichem, warmweissem LED Licht

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	1,5
Ersatzwattage	15
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	150
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

**Service****Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8718699762438
Bestellnummer (EOC)	871869976243800

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	60
Artikel mit Verpackung / g	138

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,4	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

**Verschiedenes**

Typ	A60
-----	-----