

	EN: Non-dimmable NL: Niet dimbaar DE: Nicht dimmbar FR: Sans gradation IT: Non regolabile ES: No regulable PT: Intensidade não regulável EL: Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης NB: Kan ikke dimmes DA: Ikke dæmpbar SV: Ej dimbar FI: Ei himmennettävä SQ: Pa errësues BG: Недимируемо HR: Nema mogućnost prigušenja CS: Nestmívatelné ET: Mittehämardatav HU: Fényereje nem szabályozható LV: Neaptumšojams LT: Nereguliuojamas šviesos srautas MK: Не може да се придушува PL: Bez możliwości ściemniania RO: Fără reglare a intensității luminoase SR: Bez zatamnivanja SK: Nestmievateľné SL: Brez možnosti zatemnitve TR: Dim edilemez AR:	غير خافت
	EN: Use only in dry environments or in a luminaire approved for the application area with corresponding IP protection class NL: Alleen gebruiken in droge omgevingen of in een voor het toepassingsgebied goedgekeurde armatuur met overeenkomstige IP-beschermingsklasse DE: Nur in trockener Umgebung oder in einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte mit entsprechender IP-Schutzart verwenden FR: À utiliser seulement dans des environnements secs ou dans un luminaire homologué pour le domaine d'application avec la classe de protection IP correspondante IT: Utilizzare solo in ambienti asciutti o in un apparecchio per illuminazione approvato per l'area di applicazione con corrispondente classe di protezione IP ES: Utilizar solo en ambientes secos o en una luminaria homologada para el área de aplicación con la correspondiente clase de protección IP PT: Utilizar apenas em ambientes secos ou numa luminária aprovada para a área de aplicação com classe de proteção IP correspondente EL: Να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνό περιβάλλον ή σε φωτιστικό εγκεκριμένο για τον τομέα εφαρμογής με αντίστοιχη κατηγορία προστασίας IP NB: Skal bare brukes i tørre omgivelser eller i armaturer som er godkjent for bruksområdet med tilsvarende IP-beskyttelsesklasse DA: Må kun anvendes i tørre omgivelser eller i et armatur, der er godkendt til anvendelsesområdet med tilsvarende IP-beskyttelsesklasse SV: Används endast i torra miljöer eller i en armatur som är godkänd för användningsområdet med motsvarande IP-skyddsklass FI: Käytä vain kuivissa ympäristöissä tai käyttöalueelle hyväksytyssä valaisimessa, jolla on vastaava IP-suojaluokka SQ: Përdoreni vetëm në ambiente të thata ose në një ndriçues të miratuar për zonën e përdorimit me kategorinë përkatëse të mbrojtjes IP BG: Използвайте само в суха среда или в осветително тяло, одобрено за областта на приложение със съответния IP клас на защита HR: Upotrebljavajte samo u suhim okruženjima ili u rasvjetnom tijelu odobrenom za područje primjene s odgovarajućom klasom IP zaštite PL: Pouchyżycie pouze v suchém prostředí nebo ve svítidle schváleném pro danou oblast použití s odpovídající třídou ochrany IP. ET: Kasutage ainult kuivas keskkonnas või vastava IP-kaitseklassiga valgustites, mis on konkreetse kasutusvaldkonna jaoks heaks kiidetud HU: Csak száraz környezetben vagy az alkalmazási területre jóváhagyott, megfelelő IP-védelmi osztályú lámpatestben szabad használni LV: Lietojiet tikai sausā vidē vai gaismeklī, kas apstiprināts izmantošanas zonai ar atbilstošu IP aizsardzības klasi LT: Naudokite tik sausose aplinkoje arba šviestuvuose, patvirtintuose naudojimo vietai ir turintuose atitinkamą IP apsaugos klasę. MK: Да се користи само во суви средини или во светлечко тело одобрено за областта на примена со соодветна заштитна класа IP PL: Należy stosować wyłącznie w suchym środowisku lub w sprawie dopuszczzonej do danego obszaru zastosowania z odpowiednią klasą ochrony IP RO: A se utiliza numai în medii uscate sau într-un corp de iluminat aprobat pentru zona de aplicare cu clasa de protecție IP corespunzătoare SR: Koristite samo u suvim sredinama ili u svetiljkama odobrenim za oblast primene sa odgovarajućom IP klasom zaštite SK: Používajte iba v suchom prostredí alebo vo svietidle schválenom pre danú oblasť použitia so zodpovedajúcou triedou ochrany IP SL: Uporabljajte samo v suhih okoljih ali v svetilu, odobrenem za področje uporabe z ustreznim razredom zaščite IP TR: Yalnızca kuru ortamlarda veya uygulama alanı için onaylanmış ilgili IP koruma sınıfına sahip bir aydınlatma armatüründe kullanın AR: يتم الاستخدام فقط في البيئات الجافة أو في وحدة الإنارة المعتمدة لمنطقة التطبيق مع فئة حماية IP المقابلة	