



76303900 LED classic 40W ST64 E27 WW CL ND SRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank klarer Filament-Optik

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4,3
Ersatzwattage	40
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699763039
Bestellnummer (EOC)	871869976303900

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	42
Artikel mit Verpackung / g	89

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	14	6,4	6,4
Verpackung in cm (H/B/T)	17,7	7,5	7

Verschiedenes

Typ	ST64
-----	------