



**77215400 LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4**

Drei Lichtstimmungen ohne Dimmer, Steuerung ueber regulaeren Lichtschalter, waermer werdendes Licht, integrierte Memory-Funktion, einfach auszuwechseln, extra-warmweiss, hochwertige Verarbeitung

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	5-2.5-1
Ersatzwattage	40-18-9
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470-180-90
Kelvin	2700/2500/2200
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	ja, in 3 Stufen
Dimmeffekt	3 Lichtstimmungen

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	A+
-----------	----

**Codes**

EAN Artikel	8718699772154
Bestellnummer (EOC)	871869977215400

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	14
Artikel mit Verpackung / g	44

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,6	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

**Verschiedenes**

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.