

**77377900 LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideal für Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank klarer Optik

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	1.4
Ersatzwattage	25
Sockel	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	105
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

Service**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699773779
Bestellnummer (EOC)	87186997737790

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	34
Artikel mit Verpackung / g	67

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,4	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	R50
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.