



77381600 LED CLA 40W R63 E27 WW 36D RF ND SRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideal für Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank klarer Optik

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	3
Ersatzwattage	40
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	210
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

Codes

EAN Artikel	8718699773816
Bestellnummer (EOC)	871869977381600

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	94
Artikel mit Verpackung / g	138

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,2	6,3	6,3
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	7

Verschiedenes

Typ	R63
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.