

**77399100 LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI > 80), Durch den Abstrahlwinkel können Sie ganze Räume und Akzente beleuchten, Wärmer werdender Lichteffekt beim Herunterdimmen (bis 2.200 K)

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	5
Ersatzwattage	35
Sockel	GU5.3
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	12
Startzeit	
Lumen	345
Kelvin	2700-2200
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	ja
Dimmefekt	WarmGlow

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

Codes

EAN Artikel	8718699773991
Bestellnummer (EOC)	871869977399100

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	48
Artikel mit Verpackung / g	81

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4,45	5,05	5,05
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	MR16
-----	------