



77401100 LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	17.5
Ersatzwattage	150
Socket	R7S
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	2460
Kelvin	3000
Schalthauefigkeit	
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	ja
Dimmeffect	StandardDim

Service

Design/Materialausfuehr.

Material	Plastik
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699774011
Bestellnummer (EOC)	871869977401100

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	142
Artikel mit Verpackung / g	177

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaeue

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11,8	4,2	2,9
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	3

Verschiedenes

Typ	R7S
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.