



77403500 LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffect beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	50
Sockel	GU5.3
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	12
Startzeit	
Lumen	621
Kelvin	2700-2200
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	ja
Dimmeffekt	WarmGlow

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

Codes

EAN Artikel	8718699774035
Bestellnummer (EOC)	871869977403500

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	48
Artikel mit Verpackung / g	81

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4,45	5,05	5,05
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.