

**77405900 LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Durch den Abstrahlwinkel können Sie ganze Räume und Akzente beleuchten

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	2,3
Ersatzwattage	20
Sockel	GU4
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	12
Startzeit	
Lumen	184
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	
RA-Wert	0

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

Service**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699774059
Bestellnummer (EOC)	87186997740590

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	39

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	3,95	3,55	18
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	3,6

Verschiedenes

Typ	MR11
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.