

## Produktdatenblatt

**PHILIPS**



### 77409700 LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffekt beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

#### Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	6.2
Ersatzwattage	80
Sockel	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	575
Kelvin	2700-2200
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	90

#### Dimmbarkeit

Dimmbar	ja
Dimmefekt	WarmGlow

#### Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	silber

#### Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

#### Codes

EAN Artikel	8718699774097
Bestellnummer (EOC)	871869977409700

#### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	50
Artikel mit Verpackung / g	81

#### Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

#### Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,6	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

#### Verschiedenes

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.