

**77419600 LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND SRT4**

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI > 80), Durch den Abstrahlwinkel können Sie ganze Räume und Akzente beleuchten

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4,6
Ersatzwattage	50
Sockel	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	390
Kelvin	4000
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

Service**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699774196
Bestellnummer (EOC)	871869977419600

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	48
Artikel mit Verpackung / g	81

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,4	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	MR16
-----	------