

**77425700 LED CLA 40W R50 E14 WW 36D ND RF 2SRT6**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideal für Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank klarer Optik

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	2,8
Ersatzwattage	40
Sockel	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	210
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	
RA-Wert	0

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

Service**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699774257
Bestellnummer (EOC)	871869977425700

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	112
Artikel mit Verpackung / g	155

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,4	5	112
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	13	5,3

Verschiedenes

Typ	R50
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.