



77611400 Philips LEDclassic Lampe ersetzt 50 W, GU10, warmweiß (2700K), 355 Lumen, Reflektor, 3er-pack

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Durch den Abstrahlwinkel koennen Sie ganze Raeume und Akzente beleuchten

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4,6
Ersatzwattage	50
Socket	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	355
Kelvin	2700
Schalhäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie

Codes

EAN Artikel	8718699776114
EAN Verpackungseinheit	8718699776121
Bestellnummer (EOC)	871869977611400
Interne Nr. Signify (GPC)	929001215256

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	144
Artikel mit Verpackung / g	189
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	219,3

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	3

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,4	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	11,5	5,3

Verschiedenes

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 29.07.2020
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.