

## Produktdatenblatt

**PHILIPS**



### 32399500 LED classic 75W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, waermer werdender Lichteffekt beim Herunterdimmen, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glueh- und Halogenlampen

#### Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7,9
Ersatzwattage	75
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	1080
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

#### Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmefekt	WarmGlow
Service	

#### Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

#### Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

#### Codes

EAN Artikel	8719514323995
Bestellnummer (EOC)	871951432399500
10NC	9290030111

#### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	30
Artikel mit Verpackung / g	54

#### Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

#### Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,40	6,00	6,00
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

#### Verschiedenes

Typ	A60
-----	-----

**Signify**

Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.