

**32463300 LED classic 60W P45 E27 WGD90 CL SRT4**

Stufenloses Dimmen ohne Flackern, wärmer werdender Lichteffekt beim Herunterdimmern, vertraute Formen, vergleichbar mit klassischen Glüh- und Halogenlampen

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	5,9
Ersatzwattage	60
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	810
Kelvin	2200-2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmefekt	WarmGlow

Service**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514324633
Bestellnummer (EOC)	871951432463300
10NC	9290030143

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	18
Artikel mit Verpackung / g	37

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	7,80	4,50	4,50
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	P45
-----	-----



Ausstellungsdatum: 10.08.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.