



37194100 LED 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/ Halogenlampen, Vereint die vertrauten Formen einer herkömmlichen Glühlampe mit gemuetlichem, warmweissem LED Licht, Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahr

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4.7
Ersatzwattage	50
Socket	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen 2700 Kelvin	380
Kelvin	2700
Schalhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514371941
Bestellnummer (EOC)	871951437194100
10NC	9290012504

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	27
Artikel mit Verpackung / g	60

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,60	5,00	5,00
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	5,3

Verschiedenes

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 10.08.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.