

	EN: Use only in dry environments or in a luminaire approved for the application area with corresponding IP protection class NL: Alleen gebruiken in droge omgevingen of in een voor het toepassingsgebied goedgekeurde armatuur met overeenkomstige IP-beschermingsklasse DE: Nur in trockener Umgebung oder in einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte mit entsprechender IP-Schutzart verwenden FR: À utiliser seulement dans des environnements secs ou dans un luminaire homologué pour le domaine d'application avec la classe de protection IP correspondante IT: Utilizzare solo in ambienti asciutti o in un apparecchio per illuminazione approvato per l'area di applicazione con corrispondente classe di protezione IP ES: Utilizar solo en ambientes secos o en una luminaria homologada para el área de aplicación con la correspondiente clase de protección IP PT: Utilizar apenas em ambientes secos ou numa luminária aprovada para a área de aplicação com classe de proteção IP correspondente EL: Να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνά περιβάλλον ή σε φωτιστικό εγκεκριμένο για τον τομέα εφαρμογής με αντίστοιχη κατηγορία προστασίας IP NB: Skal bare brukes i tørre omgivelser eller i armaturer som er godkjent for bruksområdet med tilsvarende IP-beskyttelsesklasse DA: Må kun anvendes i tørre omgivelser eller i et armatur, der er godkendt til anvendelsesområdet med tilsvarende IP-beskyttelsesklasse SV: Används endast i torra miljöer eller i en armatur som är godkänd för användningsområdet med motsvarande IP-skyddsklass FI: Käytävä vain kuivissa ympäristöissä tai käyttöalueella hyväksytyssä valaisimessa, jolla on vastaava IP-suojausluokka SQ: Përdoren vetëm në ambiente të thata ose në një ndriçues të miratuar për zonën e përdorimit me kategorinë përkatëse të mbrojtjes IP BG: Използвайте само в суха среда или в осветително тяло, одобрено за областта на приложение със съответния IP клас на защита HR: Upotrebljavajte samo u suhim okruženjima ili u rasvjetnom tijelu odobrenom za područje primjene s odgovarajućom klasom IP zaštite CS: Používejte pouze v suchém prostředí nebo ve svítidle schváleném pro danou oblast použití s odpovídající třídou ochrany IP. ET: Kasutage ainult kuivas keskkonnas või vastava IP-kaitseklassiga valgustites, mis on konkreetses kasutusvaldkonnas jaoks heaks kiidetud HU: Csak száraz környezetben vagy az alkalmazási területre jóváhagyott, megfelelő IP-védelmi osztályú lámpatestben szabad használni LV: Lietojiet tikai sausā vidē vai gaismeklī, kas apstiprināts izmantošanas zonai ar atbilstošu IP aizsardzības klasi LT: Naudokite tik sausose aplinkoje arba šviestuvuose, patvirtintuose naudojimo vietai ir turintuose atitinkamą IP apsaugos klasę. MK: Да се користи само во суви средини или во светлечко тело одобрено за областа на примена со соодветна заштитна класа IP PL: Należy stosować wyłącznie w suchym środowisku lub w sprawie dopuszczonej do danego obszaru zastosowania z odpowiednią klasą ochrony IP RO: A se utiliza numai în medii uscate sau într-un corp de iluminat aprobat pentru zona de aplicare cu clasa de protecție IP corespunzătoare SR: Koristite samo u suvim sredinama ili u svetiljkama odobrenim za oblast primene sa odgovarajućom IP klasom zaštite SK: Používajte iba v suchom prostredí alebo vo svetidle schválenom pre danú oblasť použitia so zodpovedajúcou triedou ochrany IP SL: Uporabljajte samo v suhih okoljih ali v svetilu, odobrenem za področje uporabe z ustreznim razredom zaščite IP TR: Yalnızca kuru ortamlarda veya uygulama alanı için onaylanmış ilgili IP koruma sınıfına sahip bir aydınlatma armatüründe kullanın AR: يتم الاستخدام فقط في البيئات الجافة أو في وحدة الإنارة المعتمدة لمنطقة التطبيق مع فئة حماية المقابلة
	EN: Not suitable for emergency lighting NL: Niet geschikt voor noodverlichting DE: Nicht für Notlicht geeignet FR: Non adapté pour un éclairage d'urgence IT: Prodotto non adatto per l'illuminazione di emergenza ES: No apto para iluminación de emergencia PT: Não adequado para iluminação de emergência EL: Ακατάλληλο για φωτισμό έκτακτης ανάγκης NB: Egner seg ikke til nødbelysning DA: Ikke egnet som nødtlys SV: Ej lämplig som nödbelysning FI: Ei soveltu turvavalaistukseen SQ: Nuk është e përshtatshme për dritë emergjence. BG: Не е подходящо за аварийно осветление HR: Nije prikladno za rasvjetu u slučaju nužde CS: Nevhodné pro nouzové osvětlení ET: Ei sobi avariivalgustuseks HU: Vészvilágításra nem alkalmas LV: Nav piemērots avārijas apgaismojumam LT: Netinka avariniam apšvietimui MK: Не е соодветно за осветлување во итни случаи PL: Produkt nie jest odpowiedni do oświetlenia awaryjnego RO: Nu este potrivit pentru iluminatul de urgență SR: Nije pogodno za rasvetu za slučaj opasnosti SK: Nevhodné na núdzové osvetlenie SL: Ni primerno za razsvetljavo v sili TR: Acil durum aydınlatması için uygun değildir AR: غير ملائم لإضاءة الطوارئ