

**30886200 LED T5 mini 4,5W G5 WH 1CT/12**

Die Philips LEDtubes T5 Mini bieten den perfekten LED-Ersatz in kleinen Leuchten z.B, in der Küche mit langer Lebensdauer und sofortiger Energieersparnis, inkl, Dummy-Starter

Die Philips LEDtube T5 Mini bietet langlebigen und energiesparenden 1:1 Ersatz für kleine Leuchten in Küchen oder Nebenräumen (am KVG), Zudem punkten diese Lampen mit dem EyeComfort Qualitätsversprechen - für augenschonendes Licht,

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4,5
Ersatzwattage	
Sockel	G5
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	600
Kelvin	3000
Schalthäufigkeit	200000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmefekt	Non-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	------------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Glas	Verpackungsmaße	30,20	1,90	1,90
Grundfarbe	matt	Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	37,50	3,05	2,40

Energieeffizienz

Kategorie	E	Verschiedenes	T5
-----------	---	---------------	----



Ausstellungsdatum: 16.07.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.