

盖 - D-PTV 6 - 1180894

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



盖, 长度: 61 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 36 mm, 颜色: 灰色

关键商业数据

package_quantity	50
GTIN	4063151215576

技术数据

概述

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0

尺寸

宽度	2.2 mm
端板宽度	2.2 mm
长度	61 mm
高度	36 mm

环境条件

工作温度	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度125°C)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C

分类

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27141133
eCl@ss 10.0.1	27141133
eCl@ss 11.0	27141133

ETIM

ETIM 7.0	EC000886
----------	----------

产品图

