



UM-BASIC		UM-PRO	
UM-BASIC - KIT - B72 - L60 - 7035	1300344	UM-PRO - KIT - B72 - L60 - 7035	1310823
UM-BASIC - KIT - B72 - L80 - 7035	1300345	UM-PRO - KIT - B72 - L80 - 7035	1310926
UM-BASIC - KIT - B72 - L100 - 7035	1300346	UM-PRO - KIT - B72 - L100 - 7035	1310928
UM-BASIC - KIT - B72 - L120 - 7035	1300347	UM-PRO - KIT - B72 - L120 - 7035	1310929
UM-BASIC - KIT - B72 - L150 - 7035	1300348	UM-PRO - KIT - B72 - L150 - 7035	1310930
UM-BASIC - KIT - B72 - L180 - 7035	1300349	UM-PRO - KIT - B72 - L180 - 7035	1310932
UM-BASIC - KIT - B72 - L200 - 7035	1300350	UM-PRO - KIT - B72 - L200 - 7035	1310933
UM-BASIC - KIT - B72 - L250 - 7035	1300351	UM-PRO - KIT - B72 - L250 - 7035	1310935
UM-BASIC - KIT - B108 - L60 - 7035	1300352	UM-PRO - KIT - B108 - L60 - 7035	1310938
UM-BASIC - KIT - B108 - L80 - 7035	1300353	UM-PRO - KIT - B108 - L80 - 7035	1310939
UM-BASIC - KIT - B108 - L100 - 7035	1300354	UM-PRO - KIT - B108 - L100 - 7035	1310941
UM-BASIC - KIT - B108 - L120 - 7035	1300355	UM-PRO - KIT - B108 - L120 - 7035	1310942
UM-BASIC - KIT - B108 - L150 - 7035	1300356	UM-PRO - KIT - B108 - L150 - 7035	1310946
UM-BASIC - KIT - B108 - L180 - 7035	1300357	UM-PRO - KIT - B108 - L180 - 7035	1310948
UM-BASIC - KIT - B108 - L200 - 7035	1300358	UM-PRO - KIT - B108 - L200 - 7035	1310949
UM-BASIC - KIT - B108 - L250 - 7035	1300359	UM-PRO - KIT - B108 - L250 - 7035	1310953
UM-BASIC - KIT - B122 - L60 - 7035	1300360	UM-PRO - KIT - B122 - L60 - 7035	1310981
UM-BASIC - KIT - B122 - L80 - 7035	1300361	UM-PRO - KIT - B122 - L80 - 7035	1310983
UM-BASIC - KIT - B122 - L100 - 7035	1300362	UM-PRO - KIT - B122 - L100 - 7035	1310984
UM-BASIC - KIT - B122 - L120 - 7035	1300363	UM-PRO - KIT - B122 - L120 - 7035	1310987
UM-BASIC - KIT - B122 - L150 - 7035	1300364	UM-PRO - KIT - B122 - L150 - 7035	1310988
UM-BASIC - KIT - B122 - L180 - 7035	1300365	UM-PRO - KIT - B122 - L180 - 7035	1310989
UM-BASIC - KIT - B122 - L200 - 7035	1300366	UM-PRO - KIT - B122 - L200 - 7035	1310990
UM-BASIC - KIT - B122 - L250 - 7035	1300367	UM-PRO - KIT - B122 - L250 - 7035	1310991



- Beachten Sie auch die Angaben unter phoenixcontact.net/qr/... unter der jeweiligen Artikelnummer.
- Also observe the specifications at phoenixcontact.net/qr/... under the respective item number.
- Tenez compte également des remarques se trouvant à l'adresse phoenixcontact.net/qr/..., sous la référence de l'article concerné.
- Osservare anche le indicazioni fornite alla pagina phoenixcontact.net/qr/... al codice articolo corrispondente.
- Observe asimismo las especificaciones que hallará en phoenixcontact.net/qr/... bajo el código de artículo correspondiente.
- Observe também as informações contidas em phoenixcontact.net/qr/... sob o respectivo código.
- Lütfen ayrıca phoenixcontact.net/qr/... adresinde ilgili ürün numarası altında belirtilen teknik özellikleri de dikkate alın.
- Также соблюдать требования на сайте phoenixcontact.net/qr/... за соответствующим Артикул №.
- Przestrzegać również informacji dostępnych na stronie phoenixcontact.net/qr/... pod danym numerem artykułu.
- 另請參照phoenixcontact.net/qr/... 上相應項目編號下的技術規格。
- phoenixcontact.net/qr/... の各注文番号にある仕様も順守してください。

Português

ATENÇÃO: Os corpos somente devem ser montados e conectados por pessoal qualificado em eletrotécnica. Recomendamos o uso destes produtos com, no máximo, 50 V DC e 3 A por cada polo de conexão.

Español

ADVERTENCIA: Las carcasas únicamente deberán ser abiertas, equipadas y conectadas por personal cualificado en electrotecnia. Recomendamos utilizar estos productos con un máximo de 50 V CC y 3 A por cada polo de conexión.

Italiano

AVVERTENZA: Le custodie devono essere equipaggiate e collegate esclusivamente da personale elettrotecnico specializzato. Si consiglia di utilizzare i prodotti con massimo 50 V DC e 3 A per polo.

Français

AVERTISSEMENT : L'équipement et le raccordement des boîtiers doivent être confiés exclusivement à un personnel spécialisé en électrotechnique. Nous recommandons d'utiliser les produits avec au maximum 50 V DC et 3 A par pôle.

English

WARNING: The housings may be assembled and connected only by electrical engineering technicians. We recommend using the products at a maximum of 50 V DC and 3 A per terminal.

Deutsch

WARNING: Die Gehäuse dürfen ausschließlich durch elektrotechnisches Fachpersonal bestückt und angeschlossen werden. Wir empfehlen eine Verwendung der Produkte bei maximal 50 V DC und 3 A pro Anschlusspol.

日本語

警告: ハウジングの組み立ておよび接続は、電気工芸技師のみが行うことができます。当製品は各端子において最大 50 V DC / 3 A での使用をお勧めします。

中文

警告: 仅允许由电气工程技术 人员组装和连接外壳。我们建议在每个端子最高 50 V DC 和 3 A 的情况下使用 产品。

Polski

OSTRZEŻENIE: Obudowy mogą być montowane i podłączane wyłącznie przez elektryka. Zalecamy stosowanie produktów przy maks. 50 V DC i 3 A na każdy biegun przyłączeniowy.

Русский

ОСТОРОЖНО: Оснащение и подключение корпусов должны выполнять только квалифицированные специалисты по электротехническому оборудованию. Мы рекомендуем использование изделий при макс. 50 В пост. тока и 3 А на присоединяемый полюс.

Türkçe

UYARI: Muhafazalar yalnızca elektrik mühendisleri tarafından uzmanlarca birleştirilmeli ve bağlanmalıdır. Ürünlerin klemens başına maksimum 50 V DC ve 3 A ile kullanılmasını tavsiye ederiz.