

Steckbrücke - FBS 8-8 - 3002745

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 63,9 mm, Polzahl: 8, Farbe: rot

Abbildung zeigt 5-polige Variante

Ihre Vorteile

- Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschichten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 055626 428130
GTIN	4055626428130
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,530 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,530 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen

Technische Daten

Technische Daten

Farbe	rot
Material	Kupfer
Polzahl	8
Rastermaß	8,2 mm
Höhe	29,6 mm
Breite	63,9 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Steckbrücke - FBS 8-8 - 3002745

Technische Daten

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	41 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
-------------------------	--

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

Steckbrücke - FBS 8-8 - 3002745

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742

Zubehör

Zubehör

Schneidwerkzeug

Frontschneider - CUTFOX-FBS - 1212124



Schneidwerkzeug, zum Abtrennen einzelner Brückenstege von Steckbrücken FBS ... und Einlegebrücken EB ...
