

Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Klemmenblock, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Breite: 75 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15

Produkteigenschaften

- ✔ Mit der Hochstromklemme gilt jetzt auch einfaches und leichtes Stecken für große Leiter
- ✔ Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
- ✔ Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung aufengstem Raum
- ✔ Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	3
GTIN	4046356778756

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Belastungsstrom maximal	232 A (bei 95 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	232 A
Nennspannung U _N	1500 V
Offene Seitenwand	nein
Polzahl	3

Maße

Breite	75 mm
--------	-------

Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Technische Daten

Maße

Länge	105,5 mm
Höhe NS 35/15	108,7 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	25 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	95 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	4
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	3/0
Leiterquerschnitt flexibel min	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	95 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	4
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	4/0
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	95 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	95 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	95 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	70 mm ²
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	40 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410

Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Abgriffklemme

AGK 10-PTPOWER - 3260145



AGK 10-PTPOWER BU - 3260148



AGK 10-PTPOWER GN/YE - 3260151



Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Zubehör

AGK 10-PTPOWER BK/YE - 3260154



Schraubwerkzeug

SZF 3-1,0X5,5 - 1206612



Documentation

PT-IL - 3208090



Brücke

EB 2-25/PT - 3260157



EB 3-25/PT - 3260160



Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Zubehör

Tragschiene

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Zubehör

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Endhalter

E/AL-NS 35 - 1201662



Klemmenmarker unbeschriftet

Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Zubehör

TMT (EX9,5)R - 0828295



ZB 16:UNPRINTED - 0827461



UC-TM 16 - 0819217



UCT-TM 16 - 0829146



ZBF 16:UNPRINTED - 0827464



UC-TMF 16 - 0819262



Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Zubehör

UCT-TMF 16 - 0829218



Klemmenmarker beschriftet

ZB 16 CUS - 0827463



UC-TM 16 CUS - 0824621



UCT-TM 16 CUS - 0829637



ZBF 16 CUS - 0827465



Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Zubehör

UC-TMF 16 CUS - 0824678



UCT-TMF 16 CUS - 0829693



Prüfstecker

MPS-MT - 0201744



Isolierhülse

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Zubehör

MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Planungs- und Markierungssoftware

Klemmenblock - PTPOWER 95-3L - 3260109

Zubehör

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Zeichnungen

Schaltplan

