

Schneidezange mit Abisolierfunktion 0,75-6 mm² Hersteller-Teilenummer: 23T032

Der Seitenschneider ist scharf und schnitthaltig und für feine Arbeiten ausgelegt. Die Länge der Klinge beträgt dabei ca. 14 mm. Eine abgestumpfte Spitze erhöht die Führigkeit vor allem auf Leiterplatten und bei schwer zugänglichen Stellen.

Als weitere Funktion verfügt die Zange über 6 Aussparungen zum schnellen abisolieren von starren Kabeln oder Litzen in den gebräuchlichen Querschnitten von 0,75 bis 6 mm² bzw. AWG 20 – 10, was Kabeldurchmessern von ca. \varnothing 0,8 bis 2,6 mm entspricht. Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Die Zange hat einen Verschlussbügel, um sie bei Nichtbenutzung möglichst kompakt zu halten und die Klinge oder unbeteiligte Gegenstände, die mit ihr transportiert werden könnten, zu schützen. Der Federmechanismus ist unscheinbar im Gelenk integriert.



halten und die Klinge oder unbeteiligte Gegenstände, die mit ihr transportiert werden könnten, zu schützen. Der Federmechanismus ist unscheinbar im Gelenk integriert.

Technische Informationen

Klingenlänge ca. 1,4 cm • Material: Stahl • Abisolier-Bereiche: 0,75 ... 6 mm² • Beschriftung: metrisch und imperial • Gewicht: 113 g.

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!

