

## Multifunktions-Abisolierzange AWG

### Hersteller-Teilenummer: 24T063

Diese Multifunktions-Abisolierzange vereint verschiedene Funktionen in einem Tool: Abisolieren, Crimpen, Schneiden und Greifen. Dabei ist die aus robustem Werkzeugstahl bestehenden Zange optimal für feine Arbeiten geeignet, die Stärke des Hebelarms beträgt nur 4,3 mm. Der angenehme Griff aus rotem Kunststoff liegt gut in der Hand. Mit nur 153 g Gewicht und kompakten Abmessungen ist die Zange sehr führig und leicht genug, um längere Zeit am Stück damit zu arbeiten. Die geriffelte Greiffläche hat eine Länge von 7 mm. Der Quetschbereich der Slots für isolierte und nicht-isolierte Kabelschuhe beträgt 12 ... 20 AWG (0,75 ... 4 mm<sup>2</sup>). Die Schneideklinge unter dem Gelenk ist 11 mm lang. Sechs Slots zum Abisolieren von Litzen und Drähten stehen in einem Bereich von 10 ... 20 AWG (0,75 ... 6 mm<sup>2</sup>) zur Verfügung.



#### Technische Informationen

Gesamtlänge ca. 174 mm • Material: Werkzeugstahl • Gewicht: ca. 153 g

Wert AWG	Wert metrisch
AWG 20	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG 18	1,00 mm <sup>2</sup>
AWG 16	1,50 mm <sup>2</sup>
AWG 14	2,50 mm <sup>2</sup>
AWG 12	4,00 mm <sup>2</sup>
AWG 10	6,00 mm <sup>2</sup>

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!

