

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Acrylglashaube – FT 2784.000

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Acrylglasshaube – FT 2784.000

erstellt am : 03.02.2014 auf [www.ittal.com/de-de](http://www.ittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

**Beschreibung:** Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.

**Material:** Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken  
Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben

**Schutzzart IP nach  
IEC 60 529:** IP 54

**Lieferumfang:** Inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial.

**Verpackungseinheit:** 1 St.

**EAN:** 4028177032279

**Zolltarifnummer:** 76101000

## Produkt-Merkmale

**Abmessungen:** Breite: 400 mm  
Höhe: 200 mm  
Tiefe: 47,5 mm

**Sichtfläche:** Breite: 360 mm  
Höhe: 179,5 mm

**Aufbautiefe für  
Komponenten (max.):** 43 mm

## Approbationen

**Approbationen**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Erklärungen**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Zertifikate**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Downloads / CAD****Dokumentationen**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Videos**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**CAD-Zeichnungen**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Kennlinien**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Treiber/Software**

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.