

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Systemleuchte LED 24 V DC-Ausführung – SZ 4140.840

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Systemleuchte LED 24 V DC-Ausführung – SZ 4140.840

erstellt am : 03.02.2014 auf www.ittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Nutzen: Max. EMV-Verträglichkeit.
Geschützt, da Betrieb im Bereich Sicherheitskleinspannung.
Sparsam im Energieverbrauch.
Wartungsarm durch Einsatz von LEDs.
Türpositionsschalter-Anschluss möglich.

Funktionsweise: Integrierte Durchgangsverdrahtung.
Universelle Befestigungsmöglichkeiten.
Schwenkbarer Lichtkegel.

Material: Leuchtenkörper: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei)
Leuchtenenden: PC-ABS

Farbe: Ähnlich RAL 7035

**Schutzart IP nach
IEC 60 529:** IP 20

Lieferumfang: Systemleuchte LED mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen
Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis: Die Verwendung ist nur in Schaltschränken und geschlossenen Gehäusen vorgesehen! Bei Verwendung an kundenseitigen Netzteilen ist darauf zu achten, dass diese die erforderlichen Zulassungen entsprechend dem Anwendungsfall besitzen!

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177630154

Zolltarifnummer: 94054099

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 530 mm Höhe: 32,8 mm Tiefe: 20,64 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	24 V DC/-/ Spannungstoleranz: $\pm 10\%$
Befestigungsmaß:	Befestigungsabstand Clip/Magnet: 475 mm Befestigungsabstand Schraubbefestigung: 550 mm
Bemessungsstrom:	bei DC (max.): 0,16 A Hinweis Maximale Anreihung bis zu einer Gesamt-Nennstromstärke von 2 Ampere.
Ausstattung (elektrisch):	Leuchtmittel: LEDs, kaltweiß Schutzklasse: III (SELV) Anschlussmöglichkeiten : Einspeisung über Steckverbinder Türpositionsschalter Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen) Schalter (Typ): Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
Anzahl LEDs:	40
Leuchten-Montageart:	Clip-Befestigung Magnet-Befestigung (Zubehör) Verschrauben
Leuchten-Montagemöglichkeit:	TS Dachrahmen (Horizontalprofil), direkt TS Dachrahmen (Horizontalprofil), direkt AE/CM/TP, mit Magnetbefestigung
Leuchtmittelabdeckung:	x
Lichtkegel-Verstellung:	x

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
----------------------	--

Erklärungen	 Konformitätserklärung (DE, EN)
--------------------	--

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Downloads / CAD

Dokumentationen	 Anleitung (SV, FR, NL, EN, JP, ES, DE, IT)
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Kennlinien

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
