



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Montagekasten
Farbton	Weiß (NCS 0502-Y)
Menge pro Satz	Satz à 10

#### Zusatzmerkmale

Kableinführung	10 Kableinführungen Durchmesser: 16 mm
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC (Polykarbonat)
Länge	84 mm
Höhe	79 mm
Breite	44 mm

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Schutzart (IP)	IP20

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	8,400 cm
VPE 1 Länge	7,900 cm
VPE 1 Gewicht	30,000 g

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---