



#### Hauptmerkmale

Produktsortiment	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Leitungsschelle
Farbe	Grau (RAL 7035)
Anzahl pro Verpackung	100 Stück

#### Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Einsatzbedingungen	Innenraum
Rohrdurchmesser	16...32 mm
Gewindetyp	M8
Material	PE (Polyethylen)
Befestigungsmodus	Durch Murafix-Stecker Durch Schraube
Produktgewicht	0,005 kg

#### Montage

Betriebstemperatur	-10...60 °C
--------------------	-------------

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	1,500 cm
VPE 1 Länge	15,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	15,500 cm
VPE 2 Länge	22,500 cm
VPE 2 Gewicht	493,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,300 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------