



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Rotary dimmer
Gerätedarstellung	Complete without cover frame
Lasttyp	Ohmsch: 3...370 W LED-Lampe: 0...200 W Kapazitiv: 3...370 VA
Verpackungstyp	Kasten
Hauptfarbton	Weiß
Farbton	Weiß

#### Zusatzmerkmale

Lokale Signalisierung	1 LED
Montage des Produkts	Bündig
Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Dimmersteuerung	Drehknopf-Typ
Dimmer-Anwendung	Ohmic load Kapazitive Belastung
Schutzzart	Schutz vor Kurzschluss und Überlastschutz mit automatischer Rückstellung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Anschlüsse - Klemmen	Stützenendepunkte Schraubklemme
Anzahl der Kabel	2 Kabel(n) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Kabelsteifigkeit	Flexibel Fest Starr Versiekt
Drahtabisolierungslänge	14 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Knopf
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Leitermaterial	Kupfer
Befestigung	Durch Schrauben und Krallen
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47 mm
Projektierungstiefe	29 mm
Produktgewicht	0,099 kg

#### Montage

Produktzertifizierungen	VDE
Gütesiegel	CE
Schutzzart (IP)	IP20

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,2 cm
VPE 1 Breite	8,3 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	139 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,651 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja