

Produktdatenblatt

Eigenschaften

IMT37320

Gummidurchführung TET 5-7C

Dichtungsbereich M16, Kabel D5-7mm,
schwarz, VPE=50



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Schwarz
Menge pro Packung	Satz á 50

Zusatzmerkmale

Material	CR (Chloropren)
Äußerer Kabeldurchmesser	5...7 mm
Bohrungsdurchmesser	16 mm
Höhe	18 m
Breite	21 mm
Länge	21 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	2,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,600 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	14,000 cm
VPE 2 Länge	15,000 cm
VPE 2 Gewicht	184,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	3000
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	11,460 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------