



Hauptmerkmale

Produktbereich	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Tülle
Farbe	Grau (RAL 7035)
Menge pro Packung	10 Stück

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Material	SBS (Styrol-Butadien-Styrol)
Äußerer Kabdeldurchmesser	4...20 mm
Bohrungsdurchmesser	23 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IP-Klasse	IP55

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	3,0 cm
VPE 1 Länge	3,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,95 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,0 cm
VPE 2 Breite	6,0 cm
VPE 2 Länge	8,0 cm
VPE 2 Gewicht	32,76 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	20,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	39,5 cm
VPE 3 Gewicht	3,097 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------