



Klingeltransformator, 14VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V, 24V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Klingeltransformator
Ausführung des Transformators	Standardklingeltrafo
Allgemeine technische Daten	
abgegebene Wirkleistung / maximal	14 W
Spannung	
Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	
• _1 / Bemessungswert	8 V
• _2 / Bemessungswert	12 V
• _3 / Bemessungswert	24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	11 W
Strom	
Ausgangsstrom	
• maximal	2 A
• _1 / Bemessungswert	2 A
• _2 / Bemessungswert	1,3 A
• _3 / Bemessungswert	0,6 A
Eignung	
Eignung zur Integration	
• Aufputzinstallation	Nein
• Unterputzinstallation	Nein
Produktdetails	
Produktbestandteil / Schalter	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion / Thermoschutz	Ja
Eingänge Ausgänge	
Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest	Ja
Mechanischer Aufbau	
Höhe	64 mm
Breite	36 mm
Länge	90 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja
allgemeine Pro-	
Konformitätser-	
Sonstige	



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC3214-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC3214-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AC3214-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC3214-0)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





