

Leergehäuse

ALS 1515-8



ALS 1515-8

Leergehäuse

Artikelnummer: 15100501

Maße: 154 x 154 x 81 mm

Leergehäuse, IP 66, Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau ähnlich RAL 7001



Kompatibel mit den jeweiligen TK Einbauteilen

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	4X, 12
Schutzart:	IP66
belüftet:	nein
Schutzklasse:	I

Farben

Farbe Oberteil:	grau
-----------------	------

Abmessungen

Länge: 154 mm

Höhe: 81 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet: ja

halogenfrei: ja

Industriequalität: ja

Abmessungen

Breite:	154 mm
---------	--------

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK09

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium
Material Oberteil:	Aluminium
Material Dichtung:	Elastomer

Zertifikate

Prüfzeichen:	UL UL (508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
--------------	--

Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharnierset](#)

[19500501 - TK MPI-1313 - Montageplatte](#)

[19700501 - TK MPS-1313 - Montageplatte](#)

[19711101 - TS 15-111 - Normschiene](#)

[19810601 - NS 35-106 - Normschiene](#)